

**Д-Д»ДмД°Ñ,ÑЄД¾Д Д½Ñ•Ñ,ÑЄÑfД¼ДмД½Ñ,
Д½Д° instrumentari.ru**

Д~Д½Ñ•Ñ,ÑЄÑfД¼ДмД½Ñ,Д°ÑЄД, .ÑЄÑf

Д"ÑЄДмД»ÑЄÑfД´Д°ÑЄД½Д°Ñ• Ferm FKB-1050/2; (1050 Д'Ñ,)

1.00 ÑЄÑfД±.

Д"ÑЄДмД»ÑЄÑfД´Д°ÑЄД½Д°Ñ• Ferm FKB-1050/2 (Д"Д¾Д»Д»Д°Д½Д´Д,Ñ•),
ДøДмÑ...Д½Д,Ñ±ДмÑ•Д°Д,ДмÑ...Д°ÑЄД°Д°Ñ,ДмÑЄД,Ñ•Ñ,Д°Д,ДÿД¾Ñ,ÑЄДмД±Д»Ñ•ДмД¼Д°Ñ•
Д¼Д¾Ñ%Д½Д¾Ñ•Ñ,ÑЄ 1050 Д'Ñ,, ДšД¾Д»Д,Ñ±ДмÑ•Ñ,Д²Д¾ Д¾Д±Д¾ÑЄД¾Ñ,Д¾Д² 0-3000
Д¾Д±/Д¼Д,Д½, Д§Д°Ñ•Ñ,Д¾Ñ,Д°ÑfД´Д°ÑЄД¾Д² 48000/Д¼Д,Д½, ДœД°Д°Ñ•Д,Д¼Д°Д»ÑЄД½Ñ«Д¹
Д´Д,Д°Д¼ДмÑ,ÑЄÑ•Д²ДмÑЄД»ДмД½Д,Ñ• Д²Ñ•Ñ,Д°Д»Д, 13 Д¼Д¼., ДœД°Д°Ñ•Д,Д¼Д°Д»ÑЄД½Ñ«Д¹
Д´Д,Д°Д¼ДмÑ,ÑЄÑ•Д²ДмÑЄД»ДмД½Д,Ñ• Д²Д±ДмÑ,Д¾Д½Дм 13 Д¼Д¼.,
ДœД°Д°Ñ•Д,Д¼Д°Д»ÑЄД½Ñ«Д¹ Д´Д,Д°Д¼ДмÑ,ÑЄÑ•Д²ДмÑЄД»ДмД½Д,Ñ• Д²Д´ДмÑЄДмД²Дм 30
Д¼Д¼., ДœД°Ñ•Ñ•Д° 4,2Д°Д³.

[Д´Д½Ñ,Д¾ÑЄД¼Д°Ñ±Д,Ñ• Д¾Д,ÑЄД¾Д´Д°Д²Ñ±Дм](#)

ДœД½ДмД½Д,Ñ• Д¿Д¾Д°ÑfД¿Д°Ñ,ДмД»ДмД¹: Д°Ñ%Дм Д½ДмÑ, Д¼Д½ДмД½Д,Д¹ Д¾Д±Ñ•Ñ,Д¾Д¼
Ñ,Д¾Д²Д°ÑЄДм.

ДÿД¾Д°Д»ÑfД¹Ñ•Ñ,Д°, Д²Д¾Д¹Д´Д,Ñ,Дм,Ñ±Ñ,Д¾Д±Ñ« Д¾Ñ•Ñ,Д°Д²Д,Ñ,ÑЄÑ•Д²Д¾Дм
Д¼Д½ДмД½Д,Дм.